

Gelenkkopf SGS-M20X1,5

Teilenummer: 9264

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	M20x1,5
Basierend auf Norm	ISO 12240-4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	9 kN
Produktgewicht	468 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring	Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt