Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-3-KU

Teilenummer: 9387



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2.4 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	POM
Werkstoff Verbinder	POM