

Adapter
AD-1/4NPT-G1/4-I
Teilenummer: 9625

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	12 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	11 Nm
Produktgewicht	21 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt