

Adapter
AD-3/8NPT-G3/8-I
Teilenummer: 9626

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	22 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	25 Nm
Produktgewicht	25.98 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt