

Adapter
AD-1/2NPT-G1/2-I
Teilenummer: 9627

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	14.3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	28 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	40 Nm
Produktgewicht	48.48 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt