

Doppelnippel E-G1/8-1/8NPT

Teilenummer: 9630

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	7 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	10.55 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	9.1 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform