Doppelnippel
E-G1/2-1/2NPT

Teilenummer: 9633

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	14.3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	40 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	28 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	47.9 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	47.68 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform