


Schnell-Entlüftungsventil SE-1/8-B

Teilenummer: 9685

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	660 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	300 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...75 °C
Schalldruckpegel	100 dB(A)
Produktgewicht	75 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoff Dichtungen	NBR