Schnell-Entlüftungsventil SE-3/8-B

Teilenummer: 9687



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2760 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Betriebsdruck	0.2 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...75 °C
Produktgewicht	125 g
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR