


Schnell-Entlüftungsventil SE-1/2-B

Teilenummer: 9688

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	6480 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	4560 l/min
Betriebsdruck	0.3 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...75 °C
Produktgewicht	200 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoff Dichtungen	NBR