

Tapa
EASC-H1-25-200
Número de artículo: 1096388



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25-200
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	482 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del perfil de cubierta	Aleación de forja de aluminio