

Tapa EASC-H1-32-200

Número de artículo: 1107236

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32-200
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	481 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del perfil de cubierta	Aleación de forja de aluminio