


# Racor acodado con resalte

## LCN-M5-PK-4

Número de artículo: 12258

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 2.9 mm                                                                       |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                                              |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                           |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...60 °C                                                                 |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior M5                                                            |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm                                |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | Acero<br>Fundición inyectada de cinc                                         |