

Estrangulador-silenciador VFFK-C-K-M5-P

Número de artículo: 133140

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento-presión acústica
Selección función adicional	Con silenciador
Conexión neumática 1	M5
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal normal 6 -> 0 bar	0 l/min...80 l/min
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Par de apriete nominal	1,4 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	4,3 g
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	Latón niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo de regulación	Latón niquelado