


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-N48-60H

Número de artículo: 1456618

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	53.1 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	14.5 kgmm²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	470 g
Código de interfaz del actuador	N48
Código de interfaz, entrada motor	60H
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS