


Kit multiposición DPVU-50

Número de artículo: 161199

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	212 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la brida	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero Galvanizado
Material del pasador cilíndrico	Acero Galvanizado