

Bloque de conexión MHP2-PR10-3

Número de artículo: 197446

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante Con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1/32	M7
Conexión neumática 3/16	M7
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio