


Bloque de conexión MHP2-PR10-5

Número de artículo: 525126

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	10
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	597 g
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante Con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 5	M7
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio