Brida del motor
EAMF-A-64A/B-87A

Número de artículo: 533140

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	275 g
Código de interfaz, entrada motor	87A
Código de interfaz, caja de acoplamiento	64A 64B
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS