

Soporte perfilado
HMIA-E07- -
Número de artículo: 539379

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Máxima longitud de perfil	3000 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto según la longitud	2.34 kg/m
Material del adaptador	Aleación de forja de aluminio Anodizado