

# Módulo de derivación MS4-A-IPM-80

Número de artículo: 543498

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura del medio                   | -10 °C...60 °C                    |
| Peso del producto                       | 124 g                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base               | Fundición inyectada de aluminio   |
| Material de las juntas                  | NBR                               |
| Material del tornillo hueco             | Fundición inyectada de aluminio   |
| Material de la unión de módulos         | Fundición inyectada de aluminio   |
| Material de los tornillos               | Acero                             |