

válvula de palanca

VHEM-LT-M32U-M-G14



Número de artículo: 563977

Producto sustituido

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 abierta monoestable
Tipo de accionamiento	manual
Ancho	25 mm
Caudal nominal normal	1.000 l/min
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	6 mm
Indicaciones para la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de control	directo
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	47,4 N
Peso del producto	216 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aleación forjable de aluminio anodizado