

Conjunto de fuelles EADB-V1-40-S10-100

Número de artículo: 570266

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Tamaño | 40 |
| Carreras | 10 ... 100 mm |
| Prolongación del vástago | 48 mm |
| Construcción | redondo |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Conjunto de fuelles con colector de escape |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Resistencia a fluidos | Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina |
| Tipo de protección | IP65 según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Masa móvil | 43 g |
| Peso del producto | 116 g |
| Tipo de fijación | Desplazable con pasador roscado |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material de los adaptadores | Aleación forjable de aluminio anodizado |
| Información sobre el material de las juntas | NBR |
| Información sobre el material del fuelle | NBR |
| Información sobre el material de los pasadores roscados | Acero inoxidable de aleación fina |