

Perfil distribuidor P
VABM-B10-30-N34-6-P53
Número de artículo: 8026351

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	6
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1452 g
Tipo de fijación	Con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado