


# Bloque de conexión VABM-B10-30EEE-G34-2

Número de artículo: 8026431

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                             |
|---|-----------------------------------|
| Patrón uniforme                         | 32 mm                             |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                        |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 2                                 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Peso del producto                       | 1318 g                            |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante               |
| Conexión aire de pilotaje 12            | G1/8                              |
| Conexión aire de pilotaje 14            | G1/8                              |
| Conexión neumática 1                    | G3/4                              |
| Conexión neumática 3                    | G3/4                              |
| Conexión neumática 5                    | G3/4                              |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes        | Aleación de aluminio forjado      |