

Kit adaptador DHAA-G-R3-12-B19-16

Número de artículo: 8072232

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 12 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Peso del producto | 35 g |
| Tipo de fijación | Con rosca interior |
| Material de la placa adaptadora | Aleación forjada de aluminio anodizado |
| Material de los tornillos | Acero, galvanizado |