

# Amortiguador DYEF-G8-S-M12-Y1

Número de artículo: 8159475

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12
Carrera	1.2 mm
Amortiguación	Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados sin tope fijo metálico
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	1.2 mm
Par de apriete máx.	5 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0.35 J
Peso del producto	41 g
Tipo de fijación	Con manguito con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero de alta aleación