# Cabeza de rótula
# SGS-M6

Número de artículo: 9254

## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | M6 |
| Basado en la norma | ISO 12240-4 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso del producto | 30 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del anillo exterior | Latón |
| Material del cuerpo | Acero cincado |
| Material del anillo interior | Acero |
| Material de las tuercas | Acero, galvanizado |