

Clapet anti-retour H-3/4-B

Code article: 11692

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Fonction de distributeur | Fonction anti-retour |
| Raccord pneumatique 1 | G3/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G3/4 |
| Mode de fixation | À visser |
| Pression de service | 0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Position de montage | Indifférente |
| Débit nominal normal de 1->2 (6-5) | 5900 l/min |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -10 °C...60 °C |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Fluide de pilotage | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Couple de serrage max. | 60 Nm |
| Poids du produit | 101 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |