

Amortisseur YSRW-DGC-40/50-B

Code article: 1232870

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40 50
Amortissement	Auto-ajusté Courbe caractéristique plate
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau tige de piston	acier fortement allié