

# Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-M5-P

Code article: 133140

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction réducteur de pression acoustique
Sélection Fonction supplémentaire	avec silencieux
Raccord pneumatique 1	M5
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	À visser
Débit normal 6 -> 0 bar	0 l/min...80 l/min
Pression de service	0 bar...10 bar
Température ambiante	0 °C...60 °C
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Anneau d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	1.4 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	4.3 g
Matériau d'insert d'amortisseur	PE
Matériau du tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton nickelé