

Profilé
SLZS-25- -
Code article: 150917

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	Rainure en T pour capteur de proximité
Longueur de profilé max.	2800 mm
Position de montage	Indifférente
pour un Ø de piston	Ø20
Structure de construction	Barrette de capteurs
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Mode de fixation	Avec trou débouchant et vis
Matériau profilé	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de vis	Acier fortement allié