

# Flasque orientable SUA-32

Code article: 157322

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Taille                                 | 32                                     |
| Position de montage                    | Indifférente                           |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens         |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Température ambiante                   | -40 °C...90 °C                         |
| Poids du produit                       | 138 g                                  |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                        |
| Matériau de fixation                   | Alliage d'aluminium corroyé            |
| Matériau des boulons                   | Acier galvanisé                        |
| Matériau douille                       | Acier à ressort                        |
| Matériau du palier                     | Matière plastique                      |
| Matériau de vis                        | Acier, galvanisé                       |
| Matériau du fusible                    | Acier à ressort                        |
| Matériau d'arbre                       | Acier<br>Avec revêtement de protection |