


Filtre LF-1/8-D-MINI-A-NPT

Code article: 173677

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Mini
Série	D
Position de montage	verticale
Finesse de filtration	40 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	2 bar...12 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	1000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Mode de fixation	Au choix : Assemblage sur tuyauterie Avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	NPT 1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC