

Bloc de montage en batterie MHA1-P6-2-M3

Code article: 197209

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	6
Pression de service	0 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 2	M3
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé