

# Kit de soufflet EADB-V2-32-S201-300

Code article: 2828831

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                            | 57 mm                                                   |
| Taille                                 | 32                                                      |
| Courses                                | 201 mm...300 mm                                         |
| Rallonge de tige de piston             | 92 mm                                                   |
| Modèle                                 | rond                                                    |
| Position de montage                    | Indifférente                                            |
| Structure de construction              | Kit de soufflet<br>à air d'échappement canalisé         |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts                           |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                          |
| Résistance aux fluides                 | Poussières<br>Copeaux<br>Huiles<br>Graisses<br>Essences |
| Degré de protection                    | IP65<br>selon CEI 60529                                 |
| Température ambiante                   | -10 °C...80 °C                                          |
| Masse déplacée                         | 104 g                                                   |
| Poids du produit                       | 173 g                                                   |
| Mode de fixation                       | À enficher<br>Avec vis sans tête                        |
| Raccord pneumatique                    | G1/4                                                    |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                         |
| Matériau des pièces d'adaptation       | Alliage d'aluminium corroyé<br>Anodisé                  |
| Matériau joints d'étanchéité           | NBR                                                     |
| Matériau du soufflet                   | NBR                                                     |
| Matériau vis sans tête                 | Acier inoxydable fortement allié                        |