


Bloc de raccordement MHP2-PR6-5

Code article: 525124

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	6
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	426 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant avec rail DIN
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 3	M7
Raccord pneumatique 5	M7
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé