

Limiteur de débit unidirectionnel GR-QB-1/2-U

Code article: 534685

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	QB-1/2
Raccord pneumatique 2	QB-1/2
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie avec trou débouchant Au choix :
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	62.8 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	48.5 cfm...57 cfm
Pression de service	-13.8 psi...116 psi
Température ambiante	0 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	104 cfm
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	74.5 cfm...90.7 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 °F...140 °F
Poids du produit	4.2 oz
Matériau du tourillon vissé	Laiton Nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM

Caractéristiques	Valeur
Matériau tête moletée	Laiton Nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton Nickelé