

Kit de soufflet DADB-V6-63-S51-125

Code article: 553333

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Ø extérieur | 57 mm |
| Taille | 63 |
| Courses | 51 mm...125 mm |
| Rallonge de tige de piston | 46 mm |
| Modèle | rond |
| Position de montage | Indifférente |
| Structure de construction | Kit de soufflet à air d'échappement canalisé |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Résistance aux fluides | Poussières Copeaux Huiles Graisses Essences |
| Degré de protection | IP54 |
| Température ambiante | -10 °C...80 °C |
| Poids du produit | 89 g |
| Mode de fixation | À enficher Avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des pièces d'adaptation | Renforcé de polyamide |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du soufflet | NBR |
| Matériau vis sans tête | Acier inoxydable fortement allié |