


Bride de moteur EAMF-A-95A-120G

Code article: 558024

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1002 g
Code d'interface moteur In	120G
Code d'interface du carter d'accouplement	95 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS