


Portique linéaire DHSL-1-DGC18-DGSL10

N° de pièce: 574499

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 1
Charge utile	0 ... 1 kg
Entraînement axe Z	DGSL-10
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,01 mm
Entraînement axe Y	DGC-18
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Position intermédiaire axe Y	x 1
Course axe Y	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm