

## Limitation de débit fixe VFFG-T-F6-18

Code article: 8047359

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                       | Fonction de limiteur de débit                                             |
| Mode de fixation                               | strié                                                                     |
| Pression de service                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                    |
| Température ambiante                           | -5 °C...60 °C                                                             |
| Certification                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                 |
| Taille                                         | Pour ø 5,8 mm                                                             |
| Diamètre nominal                               | 1.8 mm                                                                    |
| Fluide de service                              | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température de stockage                        | -10 °C...60 °C                                                            |
| Poids du produit                               | 1.2 g                                                                     |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                                                           |