

Kit de montage DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13

Code article: 8084202

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Selon la norme | EN 15081 ISO 5211 |
| Taille de fût | 1 |
| Structure de construction | Carré femelle et carré mâle Kit d'assemblage |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Poids du produit | 2753 g |
| Raccord 1, fonction | Sortie d'actionneur |
| Raccord 1, conception | SW27 Configuration de perçage 12 |
| Raccord 2, fonction | Départ de réduction |
| Connexion 2, modèle | Surplat 22 Configuration de perçage 10 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau accouplement | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de l'adaptateur de montage | Acier |
| Matériau du disque | acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de vis | acier inoxydable fortement allié |