Kit parallèle
EAMM-U-70-D32-70AA-96

Code article: 8123499



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	70
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d’inertie de masse	118 kgmm²
Couple moteur à vide	0.18 Nm
Couple transmissible	7 Nm
Poids du produit	1800 g
Code d'interface, actionneur	D32
Code d'interface moteur In	70AA 70AB
Note sur le matériau	Conforme à RoHS