

Amortisseur DYEF-G8-S-M12-Y1

Code article: 8159475

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | M12 |
| Course | 1.2 mm |
| Amortissement | Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique |
| Position de montage | Indifférente |
| Détection de position | sans |
| Vitesse d'impact max. | 0.8 m/s |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Longueur d'amortissement | 1.2 mm |
| Couple de serrage max. | 5 Nm |
| Energie max. absorbée par course | 0.35 J |
| Poids du produit | 41 g |
| Mode de fixation | avec douille filetée |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du boîtier | Acier fortement allié |