

Amortizer
DYEF-S-M6-Y1
Broj dijela: 1152524

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M6
Hod	1.5 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s obje strane bez metalnog fiksno graničnika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	1.5 mm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.08 J
Težina proizvoda	3 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik