

**Priključna letva**  
**VABM-C8-12E-G14-12-PT-L**  
Broj dijela: 1247979

**FESTO**

**Podatkovni list**

| Svojstvo                                     | Vrijednost                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mjera rastera                                | 12 mm                                                |
| Maksimalni broj položaja ventila             | 12                                                   |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)      | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC             | 0 - nema izloženosti koroziji                        |
| LABS sukladnost                              | VDMA24364-B1 / B2-L                                  |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila  | 0.6 Nm                                               |
| Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu | 5 Nm                                                 |
| Težina proizvoda                             | 940 g                                                |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/4                                                 |
| Pneumatski priključak 3                      | G1/4                                                 |
| Pneumatski priključak 5                      | G1/4                                                 |
| Napomena o materijalima                      | U skladu s RoHS                                      |
| Materijal spojne šine                        | Kovana aluminijska legura                            |