

Profilna traka
SLZS-40- -
Broj dijela: 150919

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	T-utor za blizinski prekidač
Maksimalna duljina profila	2800 mm
Položaj montaže	po želji
za promjer klipa	Ø40
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i vijkom
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	visokolegirani čelik