

# Mlaznica za crijevo N-1/4-P-6-MS

Broj dijela: 15631

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 4.5 mm                                             |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                     |
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                      |
| Veličina spremnika                      | 10                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.95 bar...16 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Maksimalni moment zatezanja             | 12 Nm                                              |
| Težina proizvoda                        | 18 g                                               |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                                 |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo unutarnji Ø 6 mm                        |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | Mesing                                             |