

# Zakretna priрубnica SUA-63

Broj dijela: 157325

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Izvedbena veličina               | 63                                 |
| Položaj montaže                  | po želji                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Temperatura okoline              | -40 °C...90 °C                     |
| Težina proizvoda                 | 531 g                              |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                    |
| Pričvršćivanje materijala        | Kovana aluminijska legura          |
| Materijal vijka                  | Pocinčani čelik                    |
| Materijal rukava                 | Opružni čelik                      |
| Materijal ležaj                  | Plastično                          |
| Materijalni vijci                | Pocinčani čelik                    |
| Materijalni osigurač             | Opružni čelik                      |
| Materijalna osovina              | Čelik<br>sa zaštitnim premazom     |